



MOBILNY KANAŁ DEZYNFEKCJI DC-10B	
Zastosowanie	bezdotykowa dezynfekcja rąk i ciała/sylwetki
Wymiary zewnętrzne	1500x1500x2200mm
Wymiary wewnętrzne	1250x1500x2000mm
Materiał obudowy	lakierowana metalowa płyta gr. 1mm
Materiał drzwi	tworzywo PVC przezroczyste magnetycznie zamykane
Zakres pracy	-20 st. + 50 st Celsjusza
Klasa szczelności	IP55
Metoda wytwarzania mgły	bardzo skuteczna atomizacja ultradźwiękowa 1-10 mikronów
Ilość dysz	4
Czas natrysku	od 5 do 15 sekund
Język komend głosowych w kabinie	<b>polski</b>
Sposób kontroli detekcji	indukcja mikrofalowa opóźnienie stopu od 5 do 60 sek.
Pojemność zbiornika	15 litrów / 1080 razy dla 5 sek. natrysku
Rodzaj płynu dezynfekcyjnego	płyny do dezynfekcji oparte o podchloryn sodu o stężeniu 60 - 100ppm oraz 80 – 150ppm dwutlenku chloru przystosowane do rozpylania/atomizacji. Dostarczane przez dostawcę kabiny. [ cena płynu nie jest zawarta w ofercie ]
Rodzaj dezynfekcji rąk	bezdotykowa indukcyjna detekcja i dozowanie
Wykrywanie sylwetki	metoda mikrofalowa
Parametry zasilania	230V/50Hz 800W

### Zastosowanie:



W razie pytań służymy pomocą:



tel. +48 660-733-629  
tel. +48 604-336-622  
e-mail: [biuro@clean-cabin.pl](mailto:biuro@clean-cabin.pl)  
[www.clean-cabin.pl](http://www.clean-cabin.pl)